

# LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 T 9002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ●   |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○   |
| Verloop           | ● ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam                  | Linea E-Lock                        |
| Type                         | Zwenkwiel met elektrisch remsysteem |
| Standaard                    | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 150 kg                              |
| Elektrisch geleidend         | Ja                                  |
| Roestvrij                    | Nee                                 |
| Statisch Draagvermogen       | 450 kg                              |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                              |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                               |
| Totale hoogte                | 155 mm                              |
| Totale breedte               | 71 mm                               |
| Totaal gewicht               | 1,51 kg                             |

## VORK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide           |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel    |
| Zwenklager                 | Precisiekogellagers |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset                     | 47,5 mm             |
| Zwenk radius               | 127 mm              |
| Uitzwenking                | 254 mm              |
| Diameter koepel            | 45 mm               |

## WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide                                    |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Precisiekogellagers                          |
| Kleur Wiel                    | Grijs wit (RAL9002)                          |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                              |
| Diameter                      | 150 mm                                       |
| Breedte wielkern              | 15 mm                                        |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A                                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D                                   |

## BEVESTIGING

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Type bevestiging                          | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
| Diameter Bout                             | 32 mm                                                  |
| Lengte Bout                               | 50 mm                                                  |
| Schroefdraad positie                      | 7 mm                                                   |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 2                                                      |