

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Hlučnost           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Opotřebení         | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Název produktu              | Footmaster     |
| Typ                         | Otočné Kolečko |
| Nosnost 3 km/h              | 440 kg         |
| Elektrické vodivé           | Ne             |
| Nerezové                    | Ne             |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 90 °C          |
| Celková výška               | 175 mm         |
| Stavební výška              | 128 mm         |
| Celková hmotnost            | 10,68 kg       |

## UCHYCENÍ

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vyosení         | 33 mm  |
| Poloměr otáčení | 130 mm |
| Průměr otáčení  | 200 mm |

## KOLO

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ložisko           | Neopracovaný Poklice |
| Průměr            | 125 mm               |
| Šířka Běhoun      | 35 mm                |
| Šířka středu kola | 35 mm                |

## MONTÁŽ

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Délka plotny                    | 145 mm |
| Šířka plotny                    | 145 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 120 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 120 mm |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Objednáací číslo 00800104  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

