

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	440 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	175 mm
Stavební výška	128 mm
Celková hmotnost	10,68 kg

UCHYCENÍ

Vyosení	33 mm
Poloměr otáčení	130 mm
Průměr otáčení	200 mm

KOLO

Ložisko	Neopracovaný Poklice
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka středu kola	35 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	145 mm
Šířka plotny	145 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Objednací číslo 00800104
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

