

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	310 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	160 mm
Àmplia general	118 mm
Pes total	6,94 kg

SUPORT

Desplaçament	30 mm
Scio de giro	84 mm
Sterferencia de giro	168 mm
Dome Dictel	104 mm

RODA

El Bearing	El Cub no mecanitzat
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm

FITACIÓ

Placa llarga	112 mm
Placa ampla	112 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	92 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	92 mm
Placa de diàmetre	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Número de comanda 00800109
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

