INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ○ ○ ○ ○ ○ |
| El soroll del moviment | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Atràcia | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ○ ○ ○ ○ ○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Footmaster |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 310 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 90 °C |
| Alçada total | 160 mm |
| Àmplia general | 118 mm |
| Pes total | 6,94 kg |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Desplaçament | 30 mm |
| Scio de giro | 84 mm |
| Sterferencia de giro | 168 mm |
| Dome Dictel | 104 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| El Bearing | El Cub no mecanitzat |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 30 mm |
| Corporació ample | 30 mm |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Placa llarga | 112 mm |
| Placa ampla | 112 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 92 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 92 mm |
| Placa de diàmetre | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Número de comanda 00800109

**Plànols del producte**

