

# ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs                       | Alpha                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport      |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 70 kg                                  |
| Capacitate de încărcare statică   | 140 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 128 mm                                 |
| Greutate totală                   | 1,058 kg                               |

## ROATĂ

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp           | Tablă de oțel               |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc solid, fără marcaj  |
| Lagăr                          | Rulment cu role             |
| Axă                            | Înșurubat cu piuliță        |
| Protecție pentru filet         | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                       | 100 mm                      |
| Benză de rulare                | 30 mm                       |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 80 Pe malul A               |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă             | Larg                |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi |
| Offset                 | 41 mm               |
| Raza de pivotare       | 123 mm              |
| Interferență pivotantă | 246 mm              |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 105 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 80 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 77 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 60 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 9 mm                  |

# ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

