

AGILA

2470YGO125R05-28

EAN 4031582344356



Afbelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 163 mm |
| Totaal gewicht | 0,9 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

BEHUIZING

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 103,5 mm |
| Draaicirkel | 207 mm |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lagering | Glijlager |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

FITTING

| | |
|------------------|----------------------|
| Type bevestiging | Vaste Kraagpen, rond |
| Diameter Bout | 28 mm |
| Lengte Bout | 45 mm |

AGILA

2470YGO125R05-28

EAN 4031582344356



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

