

## KAPPA LOAD

9650TOO150P63

EAN 4031582314342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ○ ○ ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта                    | Kappa load                    |
| Тип                                | Въртящ се Колело              |
| Стандартен                         | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 960 kg                        |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 800 kg                        |
| Електропроводим                    | Не                            |
| Неръждаемост                       | Не                            |
| Статичен Товароносимост            | 1920 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C                        |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                         |
| Обща височина                      | 200 mm                        |
| Общо тегло                         | 3.86 kg                       |

## ВИЛКА

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Материал на корпуса         | Чугун или ковано желязо, тежко                  |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                 |
| Въртящ се лагер             | Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга |
| Изместване                  | 58 mm                                           |
| Радиус на завъртане         | 133 mm                                          |
| Интерференция при завъртане | 266 mm                                          |
| Lubrication nipple          | 1                                               |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, тежък                   |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 150 mm                            |
| Ширина на Резба       | 50 mm                             |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                      |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 135 mm            |
| Ширина на плаката                         | 110 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm            |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# KAPPA LOAD

9650TOO150P63

EAN 4031582314342

Номер на поръчката 00830244  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

