



图片可能与原产品不同

表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Zeta           |
| 外壳类型       | 固定脚轮           |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 800 kg         |
| 6 公里/小时的载重 | 640 kg         |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 1600 kg        |
| 温度范围（最低）   | -10 °C         |
| 最高温度范围     | 60 °C          |
| 总高         | 240 mm         |
| 总宽度        | 117 mm         |
| 总重量        | 2.31 kg        |

支架

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 钢板，非常重 |
| 支架形状 | 宽，加强的  |
| 颜色   | 蓝色钝化   |

轮子

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tread profile | 凸形           |
| 轮体材料          | 铝            |
| 胎面材料          | 聚氨酯，铸造的      |
| 轴承            | 精密滚珠轴承       |
| 轴             | 用螺母拧紧        |
| 轮子颜色          | 蜂蜜黄（RAL1005） |
| 侧盖            | 无螺纹护罩        |
| 直径            | 200 mm       |
| 胎面宽度          | 50 mm        |
| 轮体宽度          | 50 mm        |
| 胎面硬度（A）       | 92 岸 A       |
| 胎面硬度（D）       | 42 岸 D       |

固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 137 mm |
| 上板宽       | 117 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径     | 11 mm  |

