

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Desgaste                   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nombre del producto           | Footmaster            |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 310 kg                |
| Conductivo eléctrico          | No                    |
| Inoxidable                    | No                    |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                |
| Rango de temperatura (máximo) | 90 °C                 |
| Altura total                  | 150 mm                |
| Ancho total                   | 118 mm                |
| Peso total                    | 6.66 kg               |

## SOPORTE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Desplazamiento        | 30 mm  |
| Radio de giro         | 84 mm  |
| Interferencia de giro | 168 mm |
| Diámetro del domo     | 104 mm |

## ARO

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Cojinete                   | Sin mecanizar Cubo |
| Diámetro                   | 100 mm             |
| Ancho de Banda de rodadura | 30 mm              |
| Anchura del cuerpo         | 30 mm              |

## AJUSTE

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longitud de la placa                       | 112 mm |
| Anchura de la placa                        | 112 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 92 mm  |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 92 mm  |
| Diámetro del orificio de la placa          | 9 mm   |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Número de pedido 00800103

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

