

ZETA STAINLESS

8677TOO160P63

EAN 4031582313727

Numărul de comandă 00830191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Zeta stainless
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	640 kg
Inoxidabil	✓
Capacitate de încărcare statică	1600 kg
Interval de temperatură (minim)	-30 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	200 mm
Lățime totală	96 mm
Greutate totală	3,08 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

FURCA

Material	Oțel Inoxidabil, greu
Formă Furcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Oțel Inoxidabil
Offset	55 mm
Raza de pivotare	161 mm
Interferență pivotantă	322 mm
Diametru cupolă	96 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (minim)	74 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	74 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ZETA STAINLESS

8677TOO160P63

EAN 4031582313727

Numărul de comandă 00830191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

www.tente.com

