

NOVATECH

ITP100X40-Ø15 HL40 HEAVYDUTY



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	240 kg
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,47 kg

RODA

Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	15 mm
Longitud del cub	40 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Apte per	linde_jh_mic_yale

DIBUIXOS TÈCNICS

