

## LUMINA

A523Y0I050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Lumina                                          |
| Тип                                | Поворотный Колесная опора<br>Прерывистый тормоз |
| Стандартный                        | EN12528 - Мебельные колесные опоры              |
| Электропроводящий                  | Да                                              |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                             |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                          |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                                           |
| Общая высота                       | 61 mm                                           |
| Общая ширина                       | 55 mm                                           |
| Общий вес                          | 0,09 kg                                         |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Полипропилен                                                |
| Форма Вилы            | Корпус сдвоенного Колесо ,<br>закрытый, с куполом Кронштейн |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный                                        |
| Радиус поворота       | 51 mm                                                       |
| Поворотное соединение | 102 mm                                                      |
| Диаметр купола        | 45 mm                                                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен,<br>электропроводный          |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо                   |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с<br>Проставка трубой |
| Ось                     | Заклепки                                   |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                          |
| Диаметр                 | 50 mm                                      |
| Ширина Протектор        | 8 mm                                       |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D                      |

## ФИТИНГ

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Тип фитинга      | Стержень с кольцом для захвата,<br>с воротником |
| Диаметр Стержень | 11 mm                                           |

# LUMINA

A523Y0I050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

