ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Lumina
Тип	Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	61 mm
Общая ширина	55 mm
Общий вес	0,09 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полипропилен
Форма Вилы	Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	51 mm
Поворотное соединение	102 mm
Диаметр купола	45 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	8 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH