

ZETA

4687ITP200P63

EAN 4031582050585

Número de comanda 00803794



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Zeta
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	640 kg
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	240 mm
Àmplia general	96 mm
Pes total	3,881 kg

RODA

Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SUPORT

Material	Placa d'acer, molt pesada
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Color	Passivat blau
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	161 mm
Sterferencia de giro	322 mm
Dome Dictel	96 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (Mínimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Mínimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ZETA

4687ITP200P63

EAN 4031582050585

Número de comanda 00803794



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA

4687ITP200P63

EAN 4031582050585
Número de comanda 00803794



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

