

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○○○○○
Шум движения	○○○○○
Исчезновение	○○○○○
Устойчивость к коррозии	○○○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	1000 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	120 mm
Общая ширина	100 mm
Общий вес	1,8 kg

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	52 mm
Радиус поворота	89 mm
Поворотное соединение	178 mm
Диаметр купола	100 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	30,5 mm
Ширина тела	30,5 mm

ФИТИНГ

Диаметр отверстия Болт	16 mm
------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Номер заказа 00062073
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

