

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум движения              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Исчезновение              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта                  | Footmaster                |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 1000 kg                   |
| Электропроводящий                  | Нет                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                       |
| Грузоподъемность статическая       | 1000 kg                   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 90 °C                     |
| Общая высота                       | 120 mm                    |
| Общая ширина                       | 100 mm                    |
| Общий вес                          | 1,8 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Цвет                  | белый  |
| Офсет (Смещение)      | 52 mm  |
| Радиус поворота       | 89 mm  |
| Поворотное соединение | 178 mm |
| Диаметр купола        | 100 mm |

## КОЛЕСО

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Подшипник        | Роликовый (Игольчатый)<br>подшипникдемпфированный |
| Цвет Колесо      | черный                                            |
| Диаметр          | 75 mm                                             |
| Ширина Протектор | 30,5 mm                                           |
| Ширина тела      | 30,5 mm                                           |

## ФИТИНГ

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Диаметр отверстия Болт | 16 mm |
|------------------------|-------|

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Номер заказа 00062073

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

