# MAXTECH

## UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Numéro de commande 00024102



### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 38 mm |
| Diamètre de l’alésage | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44 mm |
| Largeur du corps de roue | 38 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●● |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Maxtech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 300 kg |
| Conducteur d’électricité | no |
| Inoxydable | yes |
| Capacité de charge statique | 600 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 0.37 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# MAXTECH

## UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Numéro de commande 00034192

**Dessins du produit**

