

NOVATECH

ETY 060x25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	140 kg
Kravnesība pie 6 km/h	110 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	280 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,16 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione (RS/2RS)
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	60 mm
Protektora platums	25 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	12 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

