

# AGILA STAINLESS

7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982

Numărul de comandă 00036677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●●

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila stainless
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	75 kg
Inoxidabil	✓
Capacitate de încărcare statică	150 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	100 mm
Lățime totală	43 mm
Greutate totală	0,226 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

## FURCA

Material	Oțel Inoxidabil, mediu
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Oțel Inoxidabil
Offset	24 mm
Raza de pivotare	61,5 mm
Interferență pivotantă	123 mm
Diametru cupolă	43 mm

## RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	11 mm
Indiciu	Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.

# AGILA STAINLESS

7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982

Numărul de comandă 00036677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

