

AGILA

2477PJO150R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	188 mm

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	36 mm
Radius otočení	131 mm
Otočné rušení	262 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Syntetický expandér, kulatý
Expandér (minimální)	21,5 mm
Expandér (maximální)	24 mm
Rada	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

AGILA

2477PJO150R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

