

NOVATECH

FTP250X80-Ø35 HL90 TFR

EAN 4031582389548



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	35 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2160 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1800 kg
Capacité de charge statique	4320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	11,906 kg

NOVATECH

FTP250X80-Ø35 HL90 TFR

EAN 4031582389548



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

