

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	77 mm
Ukupna širina	54 mm
Ukupna težina	0.13 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Beli aluminijum (sličan RAL9006)
ofset	30 mm
okretni radijus	87 mm
Otpor okretanju	174 mm
Prečnik kupole	20 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Beli aluminijum (sličan RAL9006)
Boja Tocak	Beli aluminijum (sličan RAL9006)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	8 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
duzina glavcine	0 mm
Širina tela	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

Broj porudžbine 00074620
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

