

# COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044  
Broj porudžbine 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Compacta                      |
| Tip                            | Fiksni Tocak                  |
| Standard                       | EN12528 - tockovi za nameštaj |
| Nosivost na 3 km/h             | 25 kg                         |
| Statički Nosivost              | 50 kg                         |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                        |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                         |
| Sveukupna visina               | 17 mm                         |
| Ukupna širina                  | 20 mm                         |
| Ukupna težina                  | 0,011 kg                      |

## TOCAK

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                   |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak   |
| Nošenje                    | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina                    | Zaobilaženje               |
| Boja Tocak                 | Grafitna crna (RAL9011)    |
| stitnici omotaca           | Bez stražara               |
| Prečnik                    | 14 mm                      |
| Širina omotac              | 14 mm                      |
| Širina tela                | 14 mm                      |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 65 Šor D                   |

## KUCISTE

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Materijal      | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | Ugaono                |
| Boja           | plavo cinkovano       |
| Prečnik kupole | 20 mm                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 30 mm             |
| Širina ploče                     | 17 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 20 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 20 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 4 mm              |

# COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044  
Broj porudžbine 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

