

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682

Numéro de commande 00078022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	68 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0,124 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage	Noir graphite (RAL9011)
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	8 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	8 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Noir graphite (RAL9011)
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	53 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Diamètre du dôme	27 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm
Longueur de la tige	20 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682

Numéro de commande 00078022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

