

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Número de encomenda 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Glide
Tipo de alojamento	Solução personalizada
Capacidade de carga a 3 km/h	30 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	33 mm
Largura geral	50 mm
Peso geral	0,055 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

SUPORTE

Material	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Reto
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Diâmetro do dome	38 mm
Diâmetro do colar	50 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Número de encomenda 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

