

# AGILA

2477PJP075R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 60 kg                              |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Nee                                |
| Statisch draagvermogen       | 120 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                              |
| Totale hoogte                | 103 mm                             |
| Totaal gewicht               | 0,41 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm                  | Breed              |
| Zwenklager                 | Twee balraces      |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd |
| Offset                     | 24 mm              |
| Zwenk radius               | 80 mm              |
| Draaicirkel                | 160 mm             |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lagering                      | Precisie kogellagers   |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 75 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## FITTING

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging                | Synthetische expander, rond                                         |
| Expander bevestiging (minimaal) | 21,5 mm                                                             |
| Expander bevestiging (maximaal) | 24 mm                                                               |
| Tip                             | Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen. |

# AGILA

2477PJP075R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

