

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394

Numéro de commande 00061132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Inoxydable	✓
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0,681 kg

ROUE

Corps de roue	Plastique thermdurci, résistant à la chaleur
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm
Dureté du bandage (D)	90 Shore D

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, forte charge
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Acier Inoxydable
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	91 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm
Diamètre du dôme	75 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394

Numéro de commande 00061132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

