

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0

Bestelnummer 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea low height
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	103 mm
Totale breedte	73 mm
Totaal gewicht	0,45 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	32 mm
Zwenk radius	88 mm
Draaicirkel	176 mm
Diameter koepel	41 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Geschikt voor	60_c_storage_temperature

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	10 mm

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0

Bestelnummer 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen

