

## LUMINA

A520Y0I050B10-11X20/10DOM45 9011

EAN 4031582340907

Broj porudžbine 00078030



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	✓
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	61 mm
Ukupna širina	55 mm
Ukupna težina	0,094 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Grafitna crna (RAL9011)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	8 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
dužina glavcine	0 mm
Širina tela	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

## KUCISTE

Materijal	polipropilen
oblik viljuska	Kučiče za dva Tocak, zatvoreno, sa kupolom kuciste
okretni lezaj	stablo, okretanje
Boja	Grafitna crna (RAL9011)
ofset	20 mm
okretni radijus	52 mm
Otpor okretanju	104 mm
Prečnik kupole	45 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo	11 mm
Dužina stablo	20 mm

# LUMINA

A520YOI050B10-11X20/10DOM45 9011

EAN 4031582340907  
Broj porudžbine 00078030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

