

AGILA

2477PJO150P30-11

EAN 4031582302059

Numéro de commande 00027745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 185 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Poids global | 0,91 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur Roue | Gris argent (RAL7001) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Largeur du corps | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 36 mm |
| Rayon d'encombrement | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |
| Diamètre du dôme | 60 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------|--|
| Type de raccord | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm |
| Astuce | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de n'importe quelle longueur. |

AGILA

2477PJO150P30-11

EAN 4031582302059

Numéro de commande 00027745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

