

KAPPA

9680TOP250P63 CL67

EAN 4031582315349
Objednávací číslo 00801652

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●●

Hlučnost ●●○○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1200 kg
Nosnost 6 km/h	1000 kg
Statická Nosnost	2000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	305 mm
Stavební výška	110 mm
Celková hmotnost	5,184 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	61 mm
Poloměr otáčení	187,5 mm
Průměr otáčení	375 mm
	✓
Poloměr otáčení	111 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

KAPPA

9680TOP250P63 CL67

EAN 4031582315349
Objednáací číslo 00801652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

