

## LINEA LIGHT

5920UAI075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ● |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea light                      |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 80 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvnese                    | 160 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 75,5 mm                          |
| Kopējais platums                     | 55 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,15 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājoķļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis            |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)     |
| Ofsets              | 23 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 66 mm                      |
| Grozāms savienojums | 132 mm                     |
| Kupola diametrs     | 30 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūtnis                 | Cuscinetto piano con distanziale |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 75 mm                            |
| Protektora platums     | 15 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm                        |

Vācijas  
dizaineru  
klubsInterzum  
balvaproduct  
design  
award«IF  
Design»  
balva

# LINEA LIGHT


5920UAI075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Vācijas  
dizaineru  
klubs



Interzum  
balva



product  
design  
award

«IF  
Design»  
balva