

# DURATECH

TOP 082X80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606

Objednáací číslo 00802945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	82 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6204ZV

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ○ ○ ○ ○

Opotřebenění ● ● ● ● ●

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	750 kg
Nosnost 6 km/h	600 kg
Statická Nosnost	1500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,506 kg

# DURATECH

TOP 082X80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606  
Objednáací číslo 00802945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

