

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ○ ○ ○
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Elastech heat
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	80 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	160 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	250 °C
전체 체중	0.54 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	알루미늄
트레드 재질	댐핑, 내열성
베어링	건식 베어링 부시
휠 색상	메탈릭
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	45.5 mm
차체 너비	35 mm
트레드의 경도(A)	75 Shore A

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

주문 번호 00033962
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

