

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Mono
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	104 mm
Largeur totale	0 mm
Poids	0.14 kg

CHAPE

Déport	34 mm
Rayon d'encombrement	74 mm
Diamètre d'encombrement	148 mm
Diamètre du dôme	0 mm

ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	24 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	24 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

