

NOVATECH

ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582329605



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ


Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	560 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1400 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	1,41 kg

ROATĂ

Tread profile	convex
Tread hardness	moale
Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Gri trafic A (RAL7042)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A




NOVATECH

ITP 200x50-Ø25-H160-soft cv

EAN 4031582329605

Numărul de comandă 00839138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.