

# PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numărul de comandă 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Puretech air

Tip Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 150 kg

Capacitate de încărcare statică 150 kg

Greutate totală 1,04 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
	moale
Material al benzii de rulare	Anvelopă pneumatică, profil bloc
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	260 mm
Benză de rulare	85 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	74 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	55 Pe malul A

# PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numărul de comandă 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

