



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Omikron
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	3840 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	3200 kg
Tracidad de carga estàtica	7680 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	470 mm
Pes total	54,818 kg

RODA

Material corporal	Acer, pesada
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	400 mm
Banda de rodadura ample	100 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Directe
Scamiento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Desplaçament	115 mm
Scio de giro	315 mm
Sterferencia de giro	630 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	250 mm
Placa ampla	200 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	210 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	160 mm
Placa de diàmetre	17 mm

DIBUIXOS TÈCNICS

