

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Forma
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重	135 kg
温度范围 (最低)	-18 ° C
最高温度范围	120 ° C
总高	176 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	18 mm
胎面硬度 (A)	60 岸 A

支架

材料	锌压铸/铝
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	57 mm
旋转半径	137 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	92 mm
上板宽	64 mm
上板孔长度 (最大)	73 mm
上板孔宽度 (最小)	43 mm
上板孔宽度 (最大)	45 mm
上板孔直径	10.7 mm

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

