



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo de alojamento	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	160 kg
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,38 kg

RODA

Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS)
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	25 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	12 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

DESENHOS TÉCNICOS

