

# ALPHA

3478POO100P62 RAD NATUR

EAN 4031582406665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атриція	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип корпусу	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Статичний Вантажопідйомність	300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	128 mm
Загальна вага	0,435 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	36 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	103 mm
Ширина тарілки	85 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

# ALPHA

3478POO100P62 RAD NATUR

EAN 4031582406665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

