INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# ALPHA

## 3499UFP160P67 Q2-13

EAN 4031582381139



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●●● |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo | Soluzione personalizzata |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 300 kg |
| Portata a 6 km/h | 200 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 600 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 200 mm |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Colore | Passivato blu |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | morbido |
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse | Vite con dado |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 160 mm |
| Larghezza battistrada | 46 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 64 Shore A |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Piastra con freno centrale |
| Lunghezza della piastra | 137 mm |
| Larghezza della piastra | 115 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3499UFP160P67 Q2-13


EAN 4031582381139


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto






© Copyright 2026 TENTE International GmbH