

COMPACTA

1438PVH050P60-67X48

EAN 3700001796748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	65 mm
Kopējais svars	0,143 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	50 mm
Protektora platums	21 mm
Protektora cietība (A)	85 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, gaiša
Dakšas forma	Plašs

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	67 mm
Plāksnes platums	48 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	55 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	30 mm
Plāksnes atveres diametrs	6 mm