

# KAPPA LOAD

9652TOO160P63

EAN 4031582314892



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 제품명            | Kappa load               |
| 하우징 유형         | 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 |
| 표준             | EN12533 - 고하중 캐스터        |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 1020 kg                  |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 850 kg                   |
| 전기 전도성         | 아니요                      |
| 스테인리스          | 아니요                      |
| 정지 중 하중용량      | 2040 kg                  |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C                   |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C                    |
| 총높이            | 205 mm                   |
| 전체 체중          | 4.4 kg                   |

## 하우징

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 주택 자재              | 주철 또는 단조철, 무거움      |
| Fork 외형            | 다양한 강화              |
| 스위블 베어링            | 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링 |
| 오프셋                | 58 mm               |
| 회전 간섭              | 276 mm              |
| Lubrication nipple | 1                   |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 무거움 |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일   |
| 베어링        | 플레인 베어링    |
| 차축         | 너트로 고정     |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 160 mm     |
| 트레드 폭      | 50 mm      |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 135 mm    |
| 플레이트 너비        | 110 mm    |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 105 mm    |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |

# KAPPA LOAD

9652TOO160P63

EAN 4031582314892

주문 번호 00830406  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

