

KAPPA

9680ITP200P63 CL67

EAN 4031582315219

Objednávací číslo 00802075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	245 mm
Stavební výška	110 mm
Celková hmotnost	4,466 kg

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	59 mm
Poloměr otáčení	160 mm
Průměr otáčení	320 mm
	✓
Poloměr otáčení	111 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

KAPPA

9680ITP200P63 CL67

EAN 4031582315219
Objednáací číslo 00802075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

