

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	630 kg
Nośność przy 6 km/h	525 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1260 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	1,36 kg

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Łożysko	Otwór, bez obróbki
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	60 mm
Średnica otworu Oś	190 mm
Twardość Bieżnia (A)	68 Shore A

ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Numer zamówienia 00830877
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Numer zamówienia 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.