INFORMACE O PRODUKTU

PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	36 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,61 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Objednací číslo 00000162

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH