INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ALPHA STAINLESS

8478UOO160P63

EAN 4031582313413



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha stainless
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	500 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	1000 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	200 mm
Lățime totală	115 mm
Greutate totală	1,43 kg

FURCA

Materialul de construcție	Oțel Inoxidabil, greu
FormăFurcă	Larg
Culoare	Oțel Inoxidabil

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	40 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	115 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UOO160P63


EAN 4031582313413

Numărul de comandă 00035545

Desene ale produsului







© Copyright 2026 TENTE International GmbH