

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109

Номер на поръчката 00034885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                        |
| Тип                                | Фиксиран Колело              |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 80 kg                        |
| Електропроводим                    | ✓                            |
| Статичен Товароносимост            | 160 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Обща височина                      | 135 mm                       |
| Обща ширина                        | 60 mm                        |
| Общо тегло                         | 0,482 kg                     |

## КОЛЕЛО

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Материал на тялото    | Полипропилен, електропроводим          |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук, електропроводим |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                          |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (подобен RAL7001)        |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба      |
| Диаметър              | 100 mm                                 |
| Ширина на Резба       | 32 mm                                  |
| Ширина на тялото      | 32 mm                                  |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                           |

## ВИЛКА

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Материал          | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица      | Обхват                |
| Цвят              | Синьо покритие        |
| Диаметър на купол | 60 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 77 mm             |
| Ширина на плаката                         | 67 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 46,5 mm           |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 51,5 mm           |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 56 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 61,5 mm           |
| Диаметър на отвора на плаката             | 8,5 mm            |

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109

Номер на поръчката 00034885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

